



上海条码



点击咨询
免费通话
关闭

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

人才招聘

在线解答



▶ www.tiaoma.org.cn

条码产品

当前位置: 条码打印机 > Zebra条码打印机 > Zebra P210i条码打印机

条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 美国Printronix条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条码软件
- 条码检测仪
- 条码标签
- 条码碳带
- 条码打印机配件
- 无线条码产品



Zebra P210i便携式条码打印机

P210i是一款智能、经济型的单面彩色卡片打印机。适用于少量的卡片打印。打印速度低于30秒/张，50张进卡容量，可单色或彩色单面打印，有专利权的openACCESS 蚌壳式设计，简便的前部送卡和接卡，操作简单，3色LED提示灯及内置多功能按钮，双向驱动程序。通信USB/并行或USB/串行接口。I设备必须使用I类型色带。


技术参数	
列印方法	热升华转印
解析度	300dpi (11.8 点 /mm) 打印分辨率
图像记忆	2 兆标准存储, 1 兆闪存
单 / 双面	单面打印
色带选择	i 系列色带染色升华全彩 YMCKO
打印对象	全色彩的字, 图标, 条形码, 签名, 照片
字体	Windows 系统支持的全部中英文字体
条形码	39 码、连同或不连同检测数字的 B & C 128 码 2/5 及 2 of 5 Interleave (交织) UPC-A , EAN8 及 EAN13 可用 Windows 驱动程序打印的 PDF-417 2D 条码及其它符号
列印速度	30 秒 / 张, 彩色打印 (YMCKO) 4 秒 / 张, 黑色树脂卡片 (K)
标准卡片尺寸	ISO CR-80-ISO 7810, 54mm*86mm
最大列印面积	3.37"L*2.11"W/85.5mmL*53.5mmW
卡片规格	. PVC 、 ABS 材料卡片 . 86 × 54mm × 0.25-1.52mm . 磁条卡、 IC 卡、感应式 IC 卡 . 进卡盒及接卡盒容量: 100 张标准卡
卡槽容量	送卡槽容量: 50 张卡片 接卡槽容量: 20 张卡片
通讯接口	标准并行接口, ?USB 端口和 RS232 串行端口 (可选)
运转温度	18 ° to 27 ° / 65 ° to 80 °
湿度	20- 80 %
物理特征	303mm x180mm x182mm 2.9kg
色带规格	. 单色 500 张卡 / 卷 . 彩色 100 张卡 / 卷 . 单色规格: 黑、红、蓝、黄、金、银、白、灰色刮刮膜
颜色	白色
电源	110V-230V 50/60 Hz
质保方式	打印机: 一年保修
选择配件	* 写磁模块 * 清洁组包
环境要求	. 操作温度: 15~30℃ . 操作湿度: 20~70%无凝水 . 存放温度: -5~70 °C

销售热线

- 上海条码: 021-51088451
- 广州条码: 020-11381938
- 珠海条码: 0756-2157363
- 深圳条码: 0755-31866102
- 中山条码: 0760-4194055
- 东莞条码: 0755-51866036
- 北京条码: 010-61126024
- 济南条码: 0531-71754213
- 四川条码: 待建中
- 沈阳条码: 待建中
- 佛山条码: 待建中
- 西安条码: 待建中
- 长春条码: 待建中
- 哈尔滨条码: 待建中
- 武汉条码: 待建中
- 厦门条码: 待建中
- 兰州条码: 待建中

热销推荐

- CASIO dt-940数据采集器
- symbol MC3090数据采集器
- symbol LS1203条码扫描器
- symbol LS9208条码扫描器
- symbol LS4208工业条码扫描器
- symbol LS3478无线条码扫描器
- symbol LS3008工业条码扫描器
- zebra 105s1工业条码打印机
- zebra 888TT商业桌面条码打印机

版权所有 © 上海条码网 

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#tiaoma.org.cn